




- [illegible]



SCHIRTEC®

Schrack A-BE 系列					
無論那一型之溫度感應器 (Active-sensor) 感測器均可以測出溫度，但須對溫度感應器進行校對，並須對溫度感應器進行校對，以保證其測量的準確性。關於如何進行校對，請參閱說明書。					
註：所有之溫度感應器，均須在 40°C 至 140°C 之間進行校對。					
非零型號	說明	Δ Acc To NTC 1-152 測試器	材質	尺寸 (mm)	重量 (kg)
Schrack A	主電壓 50V	65 ± 5	不銹鋼	50x12	約 2.700
Schrack DA	主電壓 50V 型溫度感應器，主電壓 50V 型溫度感應器，主電壓 50V 型溫度感應器	73 ± 5	不銹鋼	70x12	約 4.125

防護半徑範圍

保護半徑範圍 R_{ph} ，是依據 NF C 107-102(2011 年版本) 標準的第 2.2.2 條計算。計算方程式為：

$$R_{ph} = \sqrt{\frac{2h \times (2h - 3) + 5(2r + \Delta)}{2}}; h \leq 5$$

$$R_{ph} = h \times \sqrt{5/3}; 2m \leq h \leq 5m.$$



h 代表計算防護範圍上方的垂直高度， Δ (以 m 為單位) 則是依據選擇的保護等級所修訂的

[illegible]

▲ 超過60μs時，以60μs來計算保護半週



蘇博美® 生產工廠通過 ISO 9001 品質認證，所有生產線均採用最先進設備及儀器。



- | | | | |
|-------|-------|---|-------|
| 執行機構: | | 設計公司: 自然電技股份有限公司 www.npe89.com | |
| 機構主管: | 驗收單位: | 設計主任: | 承辦人員: |
| 機構協理: | 驗收主管: | 設計專員: | 製作專員: |
| 機構主任: | 驗收人員: | 審核主管: 曾紹銘 | 驗收人員: |
| 機構代表: | 驗收代表: | 設備名稱(EQUIPMENT TITLE): | |
| 機構專員: | 驗收專員: | 浪板型中下連棟式屋 | |
| 工程位置: | | 工程名稱(PROJECT): 碧山亭 114-3-14 | |

